

Garant GRIDLINE

Omara za orodje, kompletno s 7 predali 200 kg, 26×24G, Višina mm/število predalov: 800/6**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931115 800/6
GTIN	4062406062729
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

V celoti opremljena omara za orodje v 30×28G, s predali 26×24G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Predal višine **50 mm z nosilnostjo 75 kg**. Predal višine **nad 75 mm z nosilnostjo 200 kg**.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

Tehnični opis

Uporabna globina predalov v G	24
Uporabna višina za predale	700 mm

Sprednja višina predala	50 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	125 mm
Sprednja višina predala	250 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna širina predalov v G	26
Uporabna širina predalov	650 mm
ComfortClose	ne
Uporabna površina predalov v G	26×24
Število vrat	0
Uporabna globina predalov	600 mm
Vložek iz žlebaste gume s povišanim robom na 3 straneh	ne
Število predalov	6
Višina	800 mm
Globina	700 mm
Masa	125 kg
Širina	750 mm
Uporabna višina	700 mm
Število izvlečljivih polic	0
Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino	ne
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	200 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek

Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	26x24G
Vrsta izdelka	Omara za orodje

Pribor

Predal.200 kg Predal s prednjo višino 75 mm	931165 75
Predal.200 kg Predal s prednjo višino 100 mm	931165 100
Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Predal.200 kg Predal s prednjo višino 125 mm	931165 125
Predal.200 kg Predal s prednjo višino 250 mm	931165 250
Ohišje omare za orodje za predale Višina 800 mm	931155 800
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 50 mm	931163 50