

Garant GRIDLINE

Ohišje omare za orodje za predale, 26×24G, Višina: 1000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931155 1000
GTIN	4062406063122
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Ohišje omare za orodje v 30×28G, primerno za predale 26×24G. Izvrtine za predalna vodila v rastru 25 mm. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

Primerno za:

Predali art. 931163, 931165, 931166, 931168.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

Napotek:

Pri opremljanju ohišja omare za orodje s predali je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja omare.

Tehnični opis

Uporabna višina	900 mm
Masa	43 kg
Višina	1000 mm
Globina	700 mm

Uporabna višina za predale	900 mm
Širina	750 mm
Število vrat	0
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Globina v G	28
Širina v G	30
Izvedba	za individualno opremljanje
Maksimalna nosilnost	4000 kg
Število predalov	0
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1,2 mm
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	26×24G
Vrsta izdelka	Ohišje omare za orodje