

Garant GRIDLINE

**Omara za orodje 7S kompletno s 7 predali, 26×24G, Višina mm/število predalov: 1000/7S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931125 1000/7S
GTIN	4062406063009
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

V celoti opremljena omara za orodje v 30×28G, s 7 predali 26×24G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letov v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

**Umestitev:**

Prednja višina predala v mm: 50, 75, 100, 125, 150, 150, 250

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva.**

**Napotek:**

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju. Cena velja le za podano lakiranje.

**Tehnični opis**

Masa	158 kg
Uporabna višina	900 mm

Višina	1000 mm
Uporabna globina predalov v G	24
Število vrat	0
Uporabna višina za predale	900 mm
Uporabna globina predalov	600 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Globina	700 mm
Uporabna širina predalov v G	26
Širina	750 mm
Uporabna širina predalov	650 mm
Sprednja višina predala	50 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	125 mm
Sprednja višina predala	150 mm
Sprednja višina predala	150 mm
Sprednja višina predala	250 mm
Uporabna površina predalov v G	26×24
Število predalov	7
Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino	ne
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Značilnost blagovnega imena	26×24G
Vrsta izdelka	Omara za orodje

---

**Pribor**

Predal.75 kg Predal s prednjo višino 100 mm	931163 100
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 75 mm	931163 75
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 50 mm	931163 50
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 250 mm	931163 250
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 150 mm	931163 150
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 125 mm	931163 125
Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Ohišje omare za orodje za predale Višina 1000 mm	931155 1000