

Garant GRIDLINE

**Ohišje omare za orodje za predale, 26×24G, Višina: 1500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931155 1500
GTIN	4062406063146
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

Ohišje omare za orodje v 30×28G, primerno za predale 26×24G. Izvrtine za predalna vodila v rastru 25 mm. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

**Primerno za:**

Predali art. 931163, 931165, 931166, 931168.

**Lakiranje:**

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

**Napotek:**

Pri opremljanju ohišja omare za orodje s predali je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja omare.

**Tehnični opis**

Uporabna višina za predale	1400 mm
Masa	57 kg
Globina	700 mm
Število vrat	0

Višina	1500 mm
Širina	750 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna višina	1400 mm
Globina v G	28
Širina v G	30
Izvedba	za individualno opremljanje
Maksimalna nosilnost	4000 kg
Število izvlečljivih polic	0
Število predalov	0
Debelina materiala	1,2 mm
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	26×24G
Vrsta izdelka	Ohišje omare za orodje