

Garant GRIDLINE

Ohišje omare za orodje za predale, 26×24G, Višina: 700mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 931155 700 |
| GTIN | 4062406063092 |
| Razred artikla | 9GK |

Opis**Izvedba:**

Ohišje omare za orodje v 30×28G, primerno za predale 26×24G. Izvrtine za predalna vodila v rastru 25 mm. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

Primerno za:

Predali art. 931163, 931165, 931166, 931168.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

Napotek:

Pri opremljanju ohišja omare za orodje s predali je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja omare.

Tehnični opis

| | |
|-----------------|--------|
| Uporabna višina | 600 mm |
| Širina | 750 mm |
| Globina | 700 mm |
| Masa | 35 kg |

| | |
|--|---|
| Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | da |
| Uporabna višina za predale | 600 mm |
| Število vrat | 0 |
| Višina | 700 mm |
| Globina v G | 28 |
| Širina v G | 30 |
| Izvedba | za individualno opremljanje |
| Maksimalna nosilnost | 4000 kg |
| Število predalov | 0 |
| Število izvlečljivih polic | 0 |
| Debelina materiala | 1,2 mm |
| Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 mm |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 26×24G |
| Vrsta izdelka | Ohišje omare za orodje |