

bimos

Vrtljivi stol brez naslonjala, umetno usnje. s talnimi drsniki**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	965405
GTIN	4016849535074
Razred artikla	96B

Opis**Izvedba:**

5-krako podnožje iz umetne mase. Višina sedeža je nastavljiva z varnostno plinsko vzmetjo z obročnim prožilcem. Oblazinjenje sedeža iz pralnega umetnega usnja črne barve, z zaščito robov po obodu.

Podnožje Ø 640 mm.

Ø sedeža 400 mm.

Standard:**DIN 68877**

Nosilnost stola: 120 kg

Območje nastavljanja višine: 430 - 600 mm

Ø sedeža: 400 mm

Ø talnega križa: 640 mm

Barva materiala sedeža: črna

Tehnični opis

Ø talnega križa	640 mm
Material talnega križa	Umetna masa

Standard	DIN 68877
Ø sedeža	400 mm
Izvedba talnega križa	Talni drsniki
Izvedba podnožja	5-krako podnožje
Izvedba nastavljanja višine	Plinska vzmet
Barva materiala sedeža	črna
Material sedežne površine	Umetno usnje
Način nastavljanja višine	Obročni sprožilec
Serija	Base-Tec
Izvedba	Brez kolesc
Nosilnost stola	120 kg
Območje nastavljanja višine	430 - 600 mm
Vrsta izdelka	Delavniški stol brez naslonjala

Pribor

Talni drsniki (1 garnitura = 5 kosov)	963188
---------------------------------------	--------