

Garant GRIDLINE

Omara za orodje, kompletno s 7 predali 200 kg, 26×24G, Višina mm/število predalov: 800/5**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 931115 800/5 |
| GTIN | 4062406062712 |
| Razred artikla | 9GK |

Opis**Izvedba:**

V celoti opremljena omara za orodje v 30×28G, s predali 26×24G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Predal višine **50 mm z nosilnostjo 75 kg**. Predal višine **nad 75 mm z nosilnostjo 200 kg**.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 75, 100, 100, 125, 300

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------|--------|
| Sprednja višina predala | 75 mm |
| Sprednja višina predala | 100 mm |

| | |
|--|--|
| Sprednja višina predala | 100 mm |
| Sprednja višina predala | 125 mm |
| Sprednja višina predala | 300 mm |
| Uporabna površina predalov v G | 26×24 |
| Uporabna globina predalov | 600 mm |
| Uporabna širina predalov v G | 26 |
| Globina | 700 mm |
| Masa | 115 kg |
| Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | da |
| Uporabna višina | 700 mm |
| ComfortClose | ne |
| Uporabna višina za predale | 700 mm |
| Višina | 800 mm |
| Uporabna globina predalov v G | 24 |
| Število vrat | 0 |
| Uporabna širina predalov | 650 mm |
| Širina | 750 mm |
| Vložek iz žlebaste gume s povišanim robom na 3 straneh | ne |
| Število predalov | 5 |
| Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino | ne |
| Število izvlečljivih polic | 0 |
| Debelina materiala | 1,2 mm |
| Nosilnost predalov/polic | 200 kg |
| Izvek predala (delno/v celoti) | 100 % |
| Izvek predala | Zapora proti izvlečenju |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 mm |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Značilnost blagovnega imena | 26x24G |
| Vrsta izdelka | Omara za orodje |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Predal.200 kg Predal s prednjo višino 125 mm | 931165 125 |
| Predal.200 kg Predal s prednjo višino 100 mm | 931165 100 |
| Predal.200 kg Predal s prednjo višino 300 mm | 931165 300 |
| Puša ključavnice za GridLine Tip HU21 | 914227 HU21 |
| Predal.200 kg Predal s prednjo višino 75 mm | 931165 75 |
| Ohišje omare za orodje za predale Višina 800 mm | 931155 800 |