

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 40/19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251111 40/19
GTIN	4062406063160
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost držala	40 mm
Garnitura vzmeti	259044 1
Funkcijska širina L ₄	50 mm
Vijak kolenske ročice	259018 1
Celotna dolžina L	250 mm
Podložna ploščica	259031 16
Dolžina glave L ₁	45 mm
ISO-oznaka držala	PSKNR/L 4040S19
Velikost ploščice	19 mm
Kolenska ročica	259015 1
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1906..
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 1
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje