

**Garant****Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 40/19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251110 40/19
GTIN	4062406063153
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Garnitura vzmeti	259044 1
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1906..
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 1
Podložna ploščica	259031 16
Dolžina glave L <sub>1</sub>	45 mm
Serija	QuickTurn
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	50 mm
Velikost držala	40 mm
Vijak kolenske ročice	259018 1
Celotna dolžina L	250 mm
ISO-oznaka držala	PSKNR/L 4040S19
Kolenska ročica	259015 1
Velikost ploščice	19 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne

Nastavitveni kot κ	75 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje