

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 40/19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251112 40/19
GTIN	4062406063177
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Dolžina glave L ₁	45 mm
Podložna ploščica	259031 16
Celotna dolžina L	250 mm
Garnitura vzmeti	259044 1
Velikost ploščice	19 mm
Vijak kolenske ročice	259018 1
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1906..
Funkcijska širina L ₄	50 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 1
Serijska	QuickTurn
Kolenska ročica	259015 1
Velikost držala	40 mm
ISO-oznaka držala	PSSNR/L 4040S19
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne

Nastavitveni kot κ	45 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje