

**Garant**

**Rezkar za plano rezkanje 45°, desno rezanje, z izvrtino, Ø D/število rezil Z:  
100/6mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	214200 100/6
GTIN	4045197702340
Razred artikla	210

**Opis****Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,7** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.

**Tehnični opis**

Ø rezila $D_c$	100 mm
maksimalni zunanji Ø $D_{maks}$	113 mm
Ø vpenjalne izvrtine	32 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	50 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	SE.. 1204..
Število rezil Z	6
Izvedba držala	z izvrtino

Nastavni kot $\kappa$	45 stopinj
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219800