

Garant**Nož za notranje struženje, nevtralnno, Velikost držala/ploščice: 20/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251114 20/12
GTIN	4062406063207
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vzmeti	259044 2
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1204..
Podložna ploščica	259031 20
Velikost držala	20 mm
Funkcijska širina L ₄ nevtralnih držal	10,3 mm
Prevesna dolžina L ₁ nevtralnih držal	28 mm
Vijak kolenske ročice	259018 2
Kolenska ročica	259015 2
Celotna dolžina L nevtralnih držal	125 mm
ISO-oznaka držala	PSDNN 2020K12
Velikost ploščice	12 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	nevtralnno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	45 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje