

**Nož za notranje struženje, nevtralnno, Velikost držala/ploščice: 16/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251114 16/12
GTIN	4062406063191
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Kolenska ročica	259015 2
Garnitura vzmeti	259044 2
Velikost držala	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1204..
Vijak kolenske ročice	259018 2
Celotna dolžina L nevtralnih držal	100 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Funkcijska širina L <sub>4</sub> nevtralnih držal	8,3 mm
Prevesna dolžina L <sub>1</sub> nevtralnih držal	31 mm
ISO-oznaka držala	PSDNN 1616H12
Velikost ploščice	12 mm
Podložna ploščica	259031 20
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	nevtralnno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	45 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje