

**Garant****Nož za notranje struženje, nevtralnno, Velikost držala/ploščice: 25/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251114 25/12
GTIN	4062406063214
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Funkcijska širina L <sub>4</sub> nevtralnih držal	12,8 mm
Velikost ploščice	12 mm
ISO-oznaka držala	PSDNN 2525M12
Kolenska ročica	259015 2
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1204..
Celotna dolžina L nevtralnih držal	150 mm
Vijak kolenske ročice	259018 2
Podložna ploščica	259031 20
Velikost držala	25 mm
Garnitura vzmeti	259044 2
Prevesna dolžina L <sub>1</sub> nevtralnih držal	29 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	nevtralnno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	45 stopinj

## Podatkovni list

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje