

Garant GRIDLINE

**Ohišje omare za orodje za predale, 36×24G, Višina: 1500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931335 1500
GTIN	4062406063733
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

Ohišje omare za orodje 40×28G, primerno za predale 36×24G. Izvrtine za predalna vodila v rastru 25 mm. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

**Primerno za:**

Predali art. 931353, 931354, 931355, 931356.

**Lakiranje:**

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

**Napotek:**

Pri opremljanju ohišja omar za orodje s predali je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini omare.

**Tehnični opis**

Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Višina	1500 mm
Uporabna višina	1400 mm
Masa	65 kg

Širina	1000 mm
Število vrat	0
Globina	700 mm
Uporabna višina za predale	1400 mm
Globina v G	28
Širina v G	40
Izvedba	za individualno opremljanje
Maksimalna nosilnost	4000 kg
Število izvlečljivih polic	0
Število predalov	0
Debelina materiala	1,2 mm
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	36×24G
Vrsta izdelka	Ohišje omare za orodje

## Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
---------------------------------------	-------------