

 GRIDLINE**Montažni voziček za predale, 36×24G, Višina mm/število predalov: 860/0****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931327 860/0
GTIN	4062406063696
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

Za opremljanje s predali 36×24G.

Montažni voziček v 40×28G s po 2 kroglično uležajenima kolesoma, 2 fiksna in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, s poliuretansko tekalno površino, kolesi za zavijanje z zavoro. S povišanim robom na 4 straneh, odlagalno površino iz žlebaste gume in dvokomponentnimi ročaji Haptoprene®. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Opremljanje s predali dovoljeno samo z art. 931354 ali art. 931356 (z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov).

Debelina materiala: 1,2 mm

Izvek predala: Zapora proti izvlečenju

Nastavljanje višine v rastru: 25 mm

Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Višina: 885 mm

Širina: 1000 mm

Globina: 700 mm

Uporabna višina: 600 mm

Višina ohišja predalnega bloka: 700 mm  
Maksimalna nosilnost: 600 kg

## Tehnični opis

Masa	76 kg
Globina	700 mm
Višina ohišja predalnega bloka	700 mm
Maksimalna nosilnost	400 kg
Uporabna višina	600 mm
Višina	885 mm
Širina	1000 mm
Ø koles	125 mm
Debelina materiala	1,2 mm
Izvelek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	36×24G

## Pribor

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 75 kg Predal s prednjo višino 300 mm	931354 300
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 75 kg Predal s prednjo višino 75 mm	931354 75
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 75 kg Predal s prednjo višino 50 mm	931354 50
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 75 kg Predal s prednjo višino 125 mm	931354 125

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 75 kg Predal s prednjo višino 250 mm	931354 250
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 75 kg Predal s prednjo višino 100 mm	931354 100
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 75 kg Predal s prednjo višino 200 mm	931354 200
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 75 kg Predal s prednjo višino 150 mm	931354 150
Podloga za predale Mere v G 36X24	951830 36X24
Garnitura neдрsečih delovnih podlog za predale 5-delna Dimenzije v G 36X24	951885 36X24
Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 36X24	951910 36X24