


Garant GRIDLINE

**Predal. 75 kg, 36×24G, Predal s prednjo višino: 100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931353 100
GTIN	4062406063764
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

**V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili. Ročaj iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje.

Izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej). Nosilnost 75 kg.

**Primerno za:**

Ohišje orodne omare 40×28G art. 931335.

**Obseg dobave:**

Predal, kompletno s po 1 parom vodil.

**Lakiranje:**

Predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice antracitne RAL 7016, **prašnata barva.**

**Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Tehnični opis**

Masa	18 kg
Uporabna višina	75 mm
Prednja višina	100 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Uporabna površina predalov v G	36×24
Uporabna globina v G	24
Uporabna širina v G	36

Področje uporabe	Omara za orodje
Uporabna širina	900 mm
Uporabna globina	600 mm
Z zaporo proti izvlečenju predalov	ne
Debelina materiala	1,2 mm
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	36×24G
Vrsta izdelka	Predal

## Pribor

Zaključne kapice prijemalnih letev 20 kos Tip 10	951025 10
Garnitura PVC-pokrovov za prijemalne letve 10 kos Uporabna širina predalov v G 36	951032 36
Garnitura napisnih trakov 10 kos Uporabna širina predalov v G 36	951030 36