


Garant GRIDLINE

Predal. 200 kg, 36×24G, Predal s prednjo višino: 300mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931355 300
GTIN	4062406063887
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili. Ročaj iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje.

Izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej).

Nosilnost 200 kg.

Primerno za:

Ohišje orodne omare 40×28G art. 931335.

Obseg dobave:

Predal, kompletno s po 1 parom vodil.

Lakiranje:

Predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice antracitne RAL 7016, **prašnata barva.**

Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.

Tehnični opis

Uporabna površina predalov v G	36×24
Prednja višina	300 mm
Masa	26 kg
Nosilnost predalov/polic	200 kg
Uporabna višina	275 mm
Uporabna širina v G	36
Uporabna globina v G	24

Področje uporabe	Omara za orodje
Uporabna globina	600 mm
Uporabna širina	900 mm
Z zaporo proti izvlečenju predalov	ne
Debelina materiala	1,2 mm
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	36×24G
Vrsta izdelka	Predal

Pribor

Garnitura PVC-pokrovov za prijemalne letve10 kos Uporabna širina predalov v G 36	951032 36
Zaključne kapice prijemalnih letev20 kos Tip 10	951025 10
Garnitura napisnih trakov10 kos Uporabna širina predalov v G 36	951030 36