

Garant GRIDLINE

**Predal. 75 kg, 26×20G, Predal s prednjo višino: 75mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	930633 75
GTIN	4062406063979
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

**V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili. Ročaj iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje.

Izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej). Nosilnost 75 kg.

**Primerno za:**

Ohišje orodne omare 30×24G art. 930625.

**Obseg dobave:**

Predal v celoti s po 1 parom vodilnih tračnic.

**Lakiranje:**

Predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice antracitne RAL 7016, **prašnata barva.**

**Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Tehnični opis**

Uporabna višina	50 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Prednja višina	75 mm
Masa	12 kg
Uporabna površina predalov v G	26×20
Uporabna širina v G	26
Uporabna globina v G	20

Področje uporabe	Omara za orodje
Uporabna globina	500 mm
Uporabna širina	650 mm
Z zaporo proti izvlečenju predalov	ne
Debelina materiala	1,2 mm
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	26×20G
Vrsta izdelka	Predal

## Pribor

Garnitura PVC-pokrovov za prijemalne letve10 kos Uporabna širina predalov v G 26	951032 26
Zaključne kapice prijemalnih letev20 kos Tip 10	951025 10
Garnitura napisnih trakov10 kos Uporabna širina predalov v G 26	951030 26