


Garant GRIDLINE

Predal. 200 kg, 26×20G, Predal s prednjo višino: 200mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	930635 200
GTIN	4062406064082
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili. Ročaj iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje.

Izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej).

Nosilnost 200 kg.

Primerno za:

Ohišje orodne omare 30×24G art. 930625.

Obseg dobave:

Predal v celoti s po 1 parom vodilnih tračnic.

Lakiranje:

Predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice antracitne RAL 7016, **prašnata barva.**

Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.

Tehnični opis

Uporabna višina	175 mm
Uporabna površina predalov v G	26×20
Prednja višina	200 mm
Masa	16 kg
Nosilnost predalov/polic	200 kg
Uporabna širina v G	26

Uporabna globina v G	20
Področje uporabe	Omara za orodje
Uporabna širina	650 mm
Uporabna globina	500 mm
Z zaporo proti izvlečenju predalov	ne
Debelina materiala	1,2 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	26×20G
Vrsta izdelka	Predal

Pribor

Garnitura napisnih trakov 10 kos Uporabna širina predalov v G 26	951030 26
Garnitura PVC-pokrovov za prijemalne letve 10 kos Uporabna širina predalov v G 26	951032 26
Zaključne kapice prijemalnih letev 20 kos Tip 10	951025 10