

HOLEX®
Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 17-delna, Tip: 6

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	630167 6
GTIN	4062406064532
Razred artikla	62A

Opis
Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; **nasadni ključ** po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake / matice gs_profil_6kant-einsatz M2 – M8.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključ: 12 kosov art. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

T-ročaj: 1 kos podobno art. 633029

Natični ročaj: 1 kos podobno art. 632829

Podaljški: 1 kos art. 632420 vel. 150

Kardanski zglob: 1 kos art. 633520

Raglja: 1 kos art. 632300

Shranjevanje v: Škatla iz jeklene pločevine

Dolžina: 234 mm

Širina: 104 mm

Višina: 41 mm

Pogonski 4-kotnik: 1/4 col

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 4–13 mm

Tehnični opis

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	4-13 mm
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Pakiranje	Škatla iz jeklene pločevine
Dolžina	234 mm
Širina	104 mm
Višina	41 mm

Pribor

6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 8 mm	631020 8
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 4,5 mm	631020 4,5
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 11 mm	631020 11
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 4 mm	631020 4
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 7 mm	631020 7
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 5 mm	631020 5
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 13 mm	631020 13
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 5,5 mm	631020 5,5
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 6 mm	631020 6
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 10 mm	631020 10
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 12 mm	631020 12
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 9 mm	631020 9
Raglja, dvosmerna, 1/4 cole z izmetačem	632300
Kardanski zglob, 1/4-colski Tip	633520
Podaljšek, 1/4 cole Celotna dolžina 150 mm	632420 150