

Garant GRIDLINE

Predal. 200 kg, 20×24G, Predal s prednjo višino: 200mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931045 200
GTIN	4062406064754
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili. Ročaj iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje.

Izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej). Nosilnost 200 kg.

Primerno za:

Ohišje orodne omare 24×28G art. 931035.

Obseg dobave:

Predal v celoti s po 1 parom vodilnih tračnic.

Lakiranje:

Predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice antracitne RAL 7016, **prašnata barva.**

Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.

Tehnični opis

Masa	16 kg
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Uporabna višina	175 mm
Prednja višina	200 mm
Uporabna površina predalov v G	20×24

Nosilnost predalov/polic	200 kg
Uporabna globina v G	24
Uporabna širina v G	20
Področje uporabe	Omara za orodje
Uporabna širina	500 mm
Uporabna globina	600 mm
Z zaporo proti izvlečenju predalov	ne
Debelina materiala	1,2 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	20×24G
Vrsta izdelka	Predal

Pribor

Zaključne kapice prijemalnih letev 20 kos Tip 10	951025 10
Garnitura PVC-pokrovov za prijemalne letve 10 kos Uporabna širina predalov v G 20	951032 20
Garnitura napisnih trakov 10 kos Uporabna širina predalov v G 20	951030 20