

Garant GRIDLINE

Predal. 200 kg, 20×24G, Predal s prednjo višino: 300mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 931045 300 |
| GTIN | 4062406064778 |
| Razred artikla | 9GK |

Opis**Izvedba:**

V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili. Ročaj iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje.

Izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej). Nosilnost 200 kg.

Primerno za:

Ohišje orodne omare 24×28G art. 931035.

Obseg dobave:

Predal v celoti s po 1 parom vodilnih tračnic.

Lakiranje:

Predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice antracitne RAL 7016, **prašnata barva.**

Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------|--------|
| Nosilnost predalov/polic | 200 kg |
| Uporabna površina predalov v G | 20×24 |
| Uporabna višina | 275 mm |
| Masa | 18 kg |
| Prednja višina | 300 mm |

| | |
|--|--|
| Zapora proti izvlečenju predalov | Enoročno |
| Uporabna širina v G | 20 |
| Uporabna globina v G | 24 |
| Področje uporabe | Omara za orodje |
| Uporabna globina | 600 mm |
| Uporabna širina | 500 mm |
| Z zaporo proti izvlečenju predalov | ne |
| Debelina materiala | 1,2 mm |
| Izvek predala (delno/v celoti) | 100 % |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 20×24G |
| Vrsta izdelka | Predal |

Pribor

| | |
|---|-----------|
| Zaključne kapice prijemalnih letev 20 kos Tip 10 | 951025 10 |
| Garnitura napisnih trakov 10 kos Uporabna širina predalov v G 20 | 951030 20 |
| Garnitura PVC-pokrovov za prijemalne letve 10 kos Uporabna širina predalov v G 20 | 951032 20 |