

bimos

Vrtljivi stol brez naslonjala, sedež z oblazinjenjem s talnimi drsniki in obročem za noge**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	965412
GTIN	4016849572338
Razred artikla	96B

Opis**Izvedba:**

5-krako podnožje iz umetne mase. Višina sedeža je nastavljiva z varnostno plinsko vzmetjo z obročnim prožilcem. Oblazinjenje sedeža iz mehke črne tkanine, z zaščito robov po obodu.

Podnožje Ø 680 mm, obroč za noge nastavljen po višini.

Ø sedeža 400 mm.

Standard:**DIN 68877**

Nosilnost stola: 120 kg

Območje nastavljanja višine: 570 - 850 mm

Ø sedeža: 400 mm

Ø talnega križa: 680 mm

Barva materiala sedeža: črna

Tehnični opis

Ø talnega križa	680 mm
Barva materiala sedeža	črna

Ø sedeža	400 mm
Standard	DIN 68877
Izvedba nastavljanja višine	Plinska vzmet
Izvedba podnožja	5-krako podnožje
Izvedba talnega križa	Drsnik s talnim obročem
Material talnega križa	Umetna masa
Material sedežne površine	Tkanina
Način nastavljanja višine	Obročni sprožilec
Serija	Base-Tec
Izvedba	Visoka višina sedeža
Nosilnost stola	120 kg
Območje nastavljanja višine	570 - 850 mm
Vrsta izdelka	Delavniški stol brez naslonjala

Pribor

Talni drsniki (1 garnitura = 5 kosov)	963188
---------------------------------------	--------