


Garant GRIDLINE

**Predal. 200 kg, 26×24G, Predal s prednjo višino: 75mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 931165 75     |
| GTIN                  | 4062406064891 |
| Razred artikla        | 9GK           |

**Opis****Izvedba:**

**V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili. Ročaj iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje.

Izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej). Nosilnost 200 kg.

**Primerno za:**

Ohišje orodne omare 30×28G art. 931155.

**Obseg dobave:**

Predal v celoti s po 1 parom vodilnih tračnic.

**Lakiranje:**

Predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice antracitne RAL 7016, **prašnata barva.**

**Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Tehnični opis**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Masa                           | 12 kg  |
| Nosilnost predalov/polic       | 200 kg |
| Prednja višina                 | 75 mm  |
| Uporabna površina predalov v G | 26×24  |
| Uporabna višina                | 50 mm  |
| Uporabna širina v G            | 26     |
| Uporabna globina v G           | 24     |

|  |   |
|--|---|
| Področje uporabe   | Omara za orodje   |
| Uporabna globina   | 600 mm  |
| Uporabna širina  | 650 mm  |
| Z zaporo proti izvlečenju predalov                       | ne  |
| Debelina materiala                                       | 1,2 mm  |
| Izvlek predala (delno/v celoti)                          | 100 %   |
| Izbira barv  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 26×24G  |
| Vrsta izdelka  | Predal  |

## Pribor

|   |           |
|---|-----------|
| Garnitura PVC-pokrovov za prijemalne letve10 kos<br>Uporabna širina predalov v G 26 | 951032 26 |
| Zaključne kapice prijemalnih letev20 kos Tip 10                                     | 951025 10 |
| Garnitura napisnih trakov10 kos Uporabna širina predalov<br>v G 26                  | 951030 26 |