


Garant GRIDLINE

**Predal. 200 kg, 26×24G, Predal s prednjo višino: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931165 150
GTIN	4062406064921
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

**V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili. Ročaj iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje.

Izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej).

Nosilnost 200 kg.

**Primerno za:**

Ohišje orodne omare 30×28G art. 931155.

**Obseg dobave:**

Predal v celoti s po 1 parom vodilnih tračnic.

**Lakiranje:**

Predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice antracitne RAL 7016, **prašnata barva.**

**Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Tehnični opis**

Masa	17 kg
Uporabna višina	125 mm
Uporabna površina predalov v G	26×24
Nosilnost predalov/polic	200 kg
Prednja višina	150 mm
Uporabna širina v G	26
Uporabna globina v G	24

Področje uporabe	Omara za orodje
Uporabna globina	600 mm
Uporabna širina	650 mm
Z zaporo proti izvlečenju predalov	ne
Debelina materiala	1,2 mm
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	26×24G
Vrsta izdelka	Predal

## Pribor

Garnitura PVC-pokrovov za prijemalne letve10 kos Uporabna širina predalov v G 26	951032 26
Zaključne kapice prijemalnih letev20 kos Tip 10	951025 10
Garnitura napisnih trakov10 kos Uporabna širina predalov v G 26	951030 26