


Garant GRIDLINE

Predal. 200 kg, 46×24G, Predal s prednjo višino: 100mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931455 100
GTIN	4062406064976
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili. Ročaj iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje.

Izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 50 mm oz. 2G (od prednje višine predala 75 mm naprej).

Nosilnost 200 kg.

Primerno za:

Ohišje orodne omare 50×28G art. 931435.

Obseg dobave:

Predal v celoti s po 1 parom vodilnih tračnic.

Lakiranje:

Predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice antracitne RAL 7016, **prašnata barva.**

Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.

Napotek:

Uporabijo se lahko samo vtične pregradne ploščice GridLine v širinah 2G, 4G, 6G, 8G, 10G ali 12G.

Tehnični opis

Prednja višina	100 mm
Masa	20 kg
Uporabna višina	75 mm
Nosilnost predalov/polic	200 kg
Uporabna površina predalov v G	46×24
Uporabna globina v G	24

Uporabna širina v G	46
Področje uporabe	Omara za orodje
Uporabna globina	600 mm
Uporabna širina	1150 mm
Z zaporo proti izvlečenju predalov	ne
Debelina materiala	1,2 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	46×24G
Vrsta izdelka	Predal

Pribor

Garnitura PVC-pokrovov za prijemalne letve10 kos Uporabna širina predalov v G 46	951032 46
Garnitura napisnih trakov10 kos Uporabna širina predalov v G 46	951030 46
Zaključne kapice prijemalnih letev20 kos Tip 10	951025 10