

Garant

**Rezkar za plano rezkanje 45°, desno rezanje, z izvrtino, Ø D/število rezil Z:
160/7mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	214200 160/7
GTIN	4045197702364
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Za vpenjala po DIN 2079 s štirimi dodatnimi pritrdilnimi izvrtinami.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,7** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.
Tehnično pogojeno **brez notranjega hlajenja**.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	SE.. 1204..
Ø vpenjalne izvrtine	40 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Celotna dolžina L_{celotna}	63 mm
Ø rezila D_c	160 mm
maksimalni zunanji Ø D_{maks}	173 mm

Število rezil Z	7
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	45 stopinj
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,7 Nm	211750 5,7
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219800