


Garant GRIDLINE

**Predal, 200 kg, 56×24G, Predal s prednjo višino: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931555 150
GTIN	4062406065065
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

**V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili. Ročaj iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje.

Izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 50 mm oz. 2G (od prednje višine predala 75 mm naprej).

Nosilnost 200 kg.

**Primerno za:**

Ohišje omare za orodje 56×24G art. 931535.

**Obseg dobave:**

Predal, kompletno s po 1 parom vodil.

**Lakiranje:**

Predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice antracitne RAL 7016, **prašnata barva.**

**Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Uporabijo se lahko samo vtične pregradne ploščice GridLine v širinah 2G, 4G, 6G, 8G, 10G ali 12G.

**Tehnični opis**

Prednja višina	150 mm
Uporabna površina predalov v G	56×24
Uporabna višina	125 mm
Masa	26 kg
Nosilnost predalov/polic	200 kg
Uporabna širina v G	56

Uporabna globina v G	24
Področje uporabe	Omara za orodje
Uporabna širina	1400 mm
Uporabna globina	600 mm
Z zaporo proti izvlečenju predalov	ne
Debelina materiala	1,2 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	56×24G
Vrsta izdelka	Predal

## Pribor

Garnitura napisnih trakov 10 kos Uporabna širina predalov v G 56	951030 56
Zaključne kapice prijemalnih letev 20 kos Tip 10	951025 10
Garnitura PVC-pokrovov za prijemalne letve 10 kos Uporabna širina predalov v G 56	951032 56