

Garant GRIDLINE

Predal, 200 kg, 56×24G, Predal s prednjo višino: 100mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931555 100
GTIN	4062406065041
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili. Ročaj iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje.

Izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 50 mm oz. 2G (od prednje višine predala 75 mm naprej).

Nosilnost 200 kg.

Primerno za:

Ohišje omare za orodje 56×24G art. 931535.

Obseg dobave:

Predal, kompletno s po 1 parom vodil.

Lakiranje:

Predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice antracitne RAL 7016, **prašnata barva.**

Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.

Napotek:

Uporabijo se lahko samo vtične pregradne ploščice GridLine v širinah 2G, 4G, 6G, 8G, 10G ali 12G.

Tehnični opis

Masa	23 kg
Uporabna višina	75 mm
Nosilnost predalov/polic	200 kg
Prednja višina	100 mm
Uporabna površina predalov v G	56×24
Uporabna globina v G	24

Uporabna širina v G	56
Področje uporabe	Omara za orodje
Uporabna širina	1400 mm
Uporabna globina	600 mm
Z zaporo proti izvlečenju predalov	ne
Debelina materiala	1,2 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	56×24G
Vrsta izdelka	Predal

Pribor

Zaključne kapice prijemalnih letev 20 kos Tip 10	951025 10
Garnitura PVC-pokrovov za prijemalne letve 10 kos Uporabna širina predalov v G 56	951032 56
Garnitura napisnih trakov 10 kos Uporabna širina predalov v G 56	951030 56