

bimos

**Vrtljivi stol brez naslonjala, les. s talnimi drsniki in obročem za noge****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	965392
GTIN	4016849295541
Razred artikla	96B

**Opis****Izvedba:**

5-krako podnožje iz umetne mase. Višina sedeža je nastavljiva z varnostno plinsko vzmetjo z obročnim prožilcem. Sedež iz multipleksa-bukev, lakiran v naravni barvi.

Podnožje Ø 680 mm, obroč za noge nastavljiv po višini.

Ø sedeža 400 mm.

**Standard:****DIN 68877**

Nosilnost stola: 120 kg

Območje nastavljanja višine: 570 - 850 mm

Ø sedeža: 400 mm

**Tehnični opis**

Material talnega križa	Umetna masa
Material sedežne površine	Multipleks-bukev
Izvedba talnega križa	Drsnik s talnim obročem
Ø talnega križa	680 mm

Izvedba nastavljanja višine	Plinska vzmet
Masa	8,5 kg
Standard	DIN 68877
Ø sedeža	400 mm
Izvedba podnožja	5-krako podnožje
Način nastavljanja višine	Obročni sprožilec
Serija	Base-Tec
Izvedba	Visoka višina sedeža
Nosilnost stola	120 kg
Območje nastavljanja višine	570 - 850 mm
Vrsta izdelka	Delavniški stol brez naslonjala

---

## Pribor

Talni drsniki (1 garnitura = 5 kosov)	963188
---------------------------------------	--------