

Garant**Pomično merilo za delavnico s fino nastavitvijo, Merilno območje: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415090 300
GTIN	4062406065102
Razred artikla	40Z

Opis**Izvedba:**

Poševne konice za meritve na dnu navoja in v ozkih zarezah. Zamaknjeni in zaobljeni konci kljuna za notranje meritve. Kontrastna skala za enostavno odčitavanje pri notranjih in zunanjih meritvah. Neposredno odčitavanje notranje mere z dodatno skalo. S fino nastavitvijo. Z vijakom za utrditev. Vel. 300 v celoti kaljeno, od vel. 500 kaljene merilne površine.

Tehnični opis

Pakiranje	čvrsta škatla
Merilno območje	0 - 300 mm
Ø nastavka za notranje merjenje	10 mm
Dolžina konic	90 mm
Kalibriranje	A1
Delitev	1/20 mm
Standard	ISO 13385
Odstopanje meritve E MPE	± 0,05 mm
fina nastavitvev	da
Merilne konice	da
Merilno orodje	analogni

Material	Plemenito jeklo, INOX
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

Storitve

DAkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 300 mm	021010 300
Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 300 mm	021000 300