

**Garant****Pomično merilo za delavnico s fino nastavitvijo, Merilno območje: 750mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415090 750
GTIN	4062406065225
Razred artikla	40Z

**Opis****Izvedba:**

Poševne konice za meritve na dnu navoja in v ozkih zarezah. Zamaknjeni in zaobljeni konci kljuna za notranje meritve. Kontrastna skala za enostavno odčitavanje pri notranjih in zunanjih meritvah. Neposredno odčitavanje notranje mere z dodatno skalo. S fino nastavitvijo. Z vijakom za utrditev. Vel. 300 v celoti kaljeno, od vel. 500 kaljene merilne površine.

**Tehnični opis**

Merilno območje	0 - 750 mm
Ø nastavka za notranje merjenje	20 mm
Delitev	1/20 mm
Kalibriranje	A1
Pakiranje	čvrsta škatla
Standard	ISO 13385
Dolžina konic	150 mm
Odstopanje meritve E MPE	± 0,10 mm
fina nastavitev	da
Merilne konice	da
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX

Vrsta izdelka

Digitalno pomično  
merilo za delavnico**Storitve**Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril  
maksimalno merilno območje 1000 mm

021000 1000

DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična  
merila maksimalno merilno območje 1000 mm

021010 1000