

bimos

**Vrtljivi stol brez naslonjala, PU-pena. s talnimi drsniki****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	965395
GTIN	4016849295619
Razred artikla	96B

**Opis****Izvedba:**

5-krako podnožje iz umetne mase. Višina sedeža je nastavljiva z varnostno plinsko vzmetjo z obročnim prožilcem. Sedež iz robustne poliuretanske pene.

Podnožje Ø 640 mm.

Ø sedeža 350 mm.

**Standard:****DIN 68877**

Nosilnost stola: 120 kg

Območje nastavljanja višine: 430 - 600 mm

Ø sedeža: 350 mm

Barva materiala sedeža: črna

**Tehnični opis**

Standard	DIN 68877
Izvedba talnega križa	Talni drsniki
Ø sedeža	350 mm

Izvedba nastavljanja višine	Plinska vzmet
Material talnega križa	Umetna masa
Barva materiala sedeža	črna
Izvedba podnožja	5-krako podnožje
Ø talnega križa	640 mm
Material sedežne površine	PU-pena
Nosilnost	120 kg
Način nastavljanja višine	Obročni sprožilec
Serija	Base-Tec
Izvedba	Brez kolesc
Nosilnost stola	120 kg
Območje nastavljanja višine	430 - 600 mm
Vrsta izdelka	Delavniški stol brez naslonjala

---

## Pribor

Talni drsniki (1 garnitura = 5 kosov)	963188
---------------------------------------	--------