

Garant**Držalo za notranje struženje HM, levi, Ø držala/velikost ploščice: 25/12mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260017 25/12 |
| GTIN | 4062406065188 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnični opis

| | |
|--|------------------------------|
| Velikost ploščice | 12 mm |
| Dolžina glave L ₁ | 16 mm |
| ISO-oznaka držala | E25S SCLCR/L12 |
| Višina vpenjanja L ₂ | 24 mm |
| Minimalni Ø predvrtanja D _{min} | 30 mm |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 8 |
| Celotna dolžina L | 250 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 1204.. |
| Nastavitveni kot κ | 95 stopinj |
| Srednji premik L ₃ | 15 mm |
| Ø držala D _s | 25 mm |
| Standard | DIN 8024 |
| Vrsta uporabe | levi |
| Globina notranjega struženja do | 8xD |
| Rezalni material | HM |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje |

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8

269028 8

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500