

bimos

Stol za lažjo stoji, PU-pena s talnimi drsniki



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	965421
GTIN	4016849432885
Razred artikla	96B

Opis

Izvedba:

5-krako podnožje iz aluminija (Ø 600 mm). S **plinsko tlačno vzmetjo** za brezstopenjsko nastavljanje višine. Sedežna površina iz mehke poliuretanske pene z valovitim profilom. **Mehko sedenje in trdna namestitvev**, valoviti profil omogoča kroženje zraka (klimatsko udobje). **Ergonomična opora za hrbet** (višina 190 mm) podpira sedenje v pravem položaju. PU-pena, mehka, udobna, pralna.

Uporaba:

Idealna kombinacija za stoji in sedenje. Za stoječa ali sedeča delovna mesta ali kombinacijo obeh.

Stol za lažjo stoji s talnimi drsniki – za delovno višino od 720 – 1000 mm.

Standard:

DIN 68877

Tehnični opis

Material talnega križa	Poliran aluminij
z naslonjalom	da

Širina sedeža	340 mm
Ø talnega križa	580 mm
Izvedba nastavljanja višine	Plinska vzmet
Izvedba talnega križa	Talni drsniki
Material sedežne površine	PU-pena
Globina sedeža	300 mm
Izvedba podnožja	5-krako podnožje
Barva materiala sedeža	črna
Standard	DIN 68877
Višina naslonjala za roke	190 mm
Nastavljanje naklona sedeža	ne
Način nastavljanja višine	Ročica za nastavljanje višine
Nosilnost stola	120 kg
Območje nastavljanja višine	510 - 780 mm
Vrsta izdelka	Stoli za lažjo stojo

Pribor

Talni drsniki(1 garnitura = 5 kosov)	963188
--------------------------------------	--------