

Garant GRIDLINE

Omara za orodje, kompletno s 7 predali 200 kg, 36×20G, Višina mm/število predalov: 1000/8**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	930715 1000/8
GTIN	4062406065676
Razred artikla	9GK

Opis**OPOMBA: možnost izbire barve****Izvedba:**

V celoti opremljena omara za orodje v 40×24G, s predali 36×20G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Predal višine **50 mm z nosilnostjo 75 kg**. Predal višine **nad 75 mm z nosilnostjo 200 kg**.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 50, 75, 75, 100, 100, 125, 125, 250

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napitek:

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Uporabna površina predalov v G: 36×20

Višina: 1000 mm

Širina: 1000 mm

Globina: 600 mm

Uporabna višina: 900 mm
 Uporabna višina za predale: 900 mm
 Uporabna širina predalov: 900 mm

Tehnični opis

Globina	600 mm
Uporabna višina za predale	900 mm
Masa	175 kg
Sprednja višina predala	50 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	125 mm
Sprednja višina predala	125 mm
Sprednja višina predala	250 mm
Uporabna širina predalov	900 mm
Širina	1000 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Število predalov	8
Uporabna višina	900 mm
Število vrat	0
Višina	1000 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Uporabna površina predalov v G	36×20
Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna širina predalov v G	36
Število izvlečljivih polic	0
Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino	ne

Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	200 kg
Izvelek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvelek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	36x20G
Vrsta izdelka	Omara za orodje

Pribor

Predal. 200 kg Predal s prednjo višino 75 mm	930745 75
Predal. 200 kg Predal s prednjo višino 100 mm	930745 100
Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Predal. 200 kg Predal s prednjo višino 250 mm	930745 250
Predal. 200 kg Predal s prednjo višino 125 mm	930745 125
Ohišje omare za orodje za predale Višina 1000 mm	930735 1000
Predal. 75 kg Predal s prednjo višino 50 mm	930743 50