

Garant GRIDLINE

Omara za orodje, kompletno s 7 predali 75 kg, 36×20G, Višina mm/število predalov: 1500/11**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	930705 1500/11
GTIN	4062406065645
Razred artikla	9GK

Opis**OPOMBA: možnost izbire barve****Izvedba:**

V celoti opremljena omara za orodje v 40×24G, s predali 36×20G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 50, 75, 100, 100, 100, 100, 125, 150, 150, 200, 250

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Uporabna površina predalov v G: 36×20

Višina: 1500 mm

Širina: 1000 mm

Globina: 600 mm

Uporabna višina: 1400 mm

Uporabna višina za predale: 1400 mm

Uporabna širina predalov: 900 mm

Tehnični opis

Število vrat	0
Globina	600 mm
Uporabna širina predalov	900 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Širina	1000 mm
Število predalov	11
Masa	246 kg
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna višina	1400 mm
Uporabna višina za predale	1400 mm
Sprednja višina predala	50 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	125 mm
Sprednja višina predala	150 mm
Sprednja višina predala	150 mm
Sprednja višina predala	200 mm
Sprednja višina predala	250 mm
Višina	1500 mm
Uporabna površina predalov v G	36×20
Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna širina predalov v G	36
Število izvlečljivih polic	0

Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino	ne
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	36x20G
Vrsta izdelka	Omara za orodje

Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Ohišje omare za orodje za predale Višina 1500 mm	930735 1500
Predal. 75 kg Predal s prednjo višino 100 mm	930743 100
Predal. 75 kg Predal s prednjo višino 125 mm	930743 125
Predal. 75 kg Predal s prednjo višino 150 mm	930743 150
Predal. 75 kg Predal s prednjo višino 200 mm	930743 200
Predal. 75 kg Predal s prednjo višino 250 mm	930743 250
Predal. 75 kg Predal s prednjo višino 50 mm	930743 50
Predal. 75 kg Predal s prednjo višino 75 mm	930743 75