

Garant GRIDLINE

Omara za orodje, kompletno s 7 predali 200 kg, 46×24G, Višina mm/število predalov: 800/6**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 931415 800/6 |
| GTIN | 4062406065737 |
| Razred artikla | 9GK |

Opis**Izvedba:**

Kompletno opremljena omara za orodje 50×28G, s predali 46×24G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki v rastru 50 mm oz. 2G (od prednje višine predala 75 mm naprej). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Predal višine **50 mm z nosilnostjo 75 kg**. Predal višine **od 75 mm z nosilnostjo 200 kg**.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju. Uporabijo se lahko samo vtične pregradne ploščice GridLine v širinah 2G, 4G, 6G, 8G, 10G ali 12G.

Tehnični opis

| | |
|------------------------------|--------|
| Uporabna širina predalov v G | 46 |
| Število vrat | 0 |
| Uporabna globina predalov | 600 mm |
| Masa | 179 kg |

| | |
|--|--|
| Uporabna globina predalov v G | 24 |
| Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | da |
| Število predalov | 6 |
| Širina | 1250 mm |
| Višina | 800 mm |
| Globina | 700 mm |
| Uporabna višina za predale | 700 mm |
| Uporabna površina predalov v G | 46×24 |
| Uporabna višina | 700 mm |
| Uporabna širina predalov | 1150 mm |
| Sprednja višina predala | 75 mm |
| Sprednja višina predala | 75 mm |
| Sprednja višina predala | 100 mm |
| Sprednja višina predala | 100 mm |
| Sprednja višina predala | 100 mm |
| Sprednja višina predala | 250 mm |
| Število izvlečljivih polic | 0 |
| Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino | ne |
| Debelina materiala | 1,2 mm |
| Nosilnost predalov/polic | 200 kg |
| Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % |
| Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 mm |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Značilnost blagovnega imena | 46×24G |
| Vrsta izdelka | Omara za orodje |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Predal.200 kg Predal s prednjo višino 300 mm | 931455 300 |
| Predal.200 kg Predal s prednjo višino 75 mm | 931455 75 |
| Predal.200 kg Predal s prednjo višino 150 mm | 931455 150 |
| Predal.200 kg Predal s prednjo višino 250 mm | 931455 250 |
| Predal.200 kg Predal s prednjo višino 100 mm | 931455 100 |
| Predal.200 kg Predal s prednjo višino 200 mm | 931455 200 |
| Puša ključavnice za GridLine Tip HU21 | 914227 HU21 |
| Predal.200 kg Predal s prednjo višino 125 mm | 931455 125 |
| Ohišje omare za orodje za predale Višina 800 mm | 931435 800 |