

Garant GRIDLINE

**Omara za orodje, kompletno s 7 predali 200 kg, 36×20G, Višina mm/število predalov: 1500/9****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	930715 1500/9
GTIN	4062406065683
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

V celoti opremljena omara za orodje v 40×24G, s predali 36×20G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Predal višine **50 mm z nosilnostjo 75 kg**. Predal višine **nad 75 mm z nosilnostjo 200 kg**.

**Umestitev:**

Prednja višina predala v mm: 100, 100, 100, 100, 150, 150, 200, 250, 250

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

**Tehnični opis**

Uporabna višina	1400 mm
Uporabna višina za predale	1400 mm

Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Masa	224 kg
Uporabna globina predalov	500 mm
Število vrat	0
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	150 mm
Sprednja višina predala	150 mm
Sprednja višina predala	200 mm
Sprednja višina predala	250 mm
Sprednja višina predala	250 mm
Višina	1500 mm
Število predalov	9
Globina	600 mm
Uporabna širina predalov	900 mm
Širina	1000 mm
Uporabna površina predalov v G	36×20
Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna širina predalov v G	36
Število izvlečljivih polic	0
Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino	ne
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	200 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek

Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	36x20G
Vrsta izdelka	Omara za orodje

---

## Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Predal.200 kg Predal s prednjo višino 250 mm	930745 250
Predal.200 kg Predal s prednjo višino 200 mm	930745 200
Predal.200 kg Predal s prednjo višino 100 mm	930745 100
Predal.200 kg Predal s prednjo višino 150 mm	930745 150
Ohišje omare za orodje za predale Višina 1500 mm	930735 1500