

Garant GRIDLINE

Omara za orodje, kompletno s 7 predali 75 kg, 46×24G, Višina mm/število predalov: 800/8**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931405 800/8
GTIN	4062406065713
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Kompletno opremljena omara za orodje 50×28G, s predali 46×24G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki v rastru 50 mm oz. 2G (od prednje višine predala 75 mm naprej). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju. Uporabijo se lahko samo vtične pregradne ploščice GridLine v širinah 2G, 4G, 6G, 8G, 10G ali 12G.

Tehnični opis

Širina	1250 mm
Uporabna globina predalov v G	24
Uporabna površina predalov v G	46×24
Uporabna globina predalov	600 mm
Število predalov	8

Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna širina predalov	1150 mm
Uporabna višina za predale	700 mm
Globina	700 mm
Masa	203 kg
Višina	800 mm
Uporabna širina predalov v G	46
Število vrat	0
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Uporabna višina	700 mm
Število izvlečljivih polic	0
Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino	ne
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	46x24G
Vrsta izdelka	Omara za orodje

Pribor

Predal.75 kg Predal s prednjo višino 75 mm	931453 75
Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 100 mm	931453 100
Ohišje omare za orodje za predale Višina 800 mm	931435 800