

Garant GRIDLINE

Omara za orodje, kompletno s 7 predali 200 kg, 46×24G, Višina mm/število predalov: 1000/10**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931415 1000/10
GTIN	4062406065775
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Kompletno opremljena omara za orodje 50×28G, s predali 46×24G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki v rastru 50 mm oz. 2G (od prednje višine predala 75 mm naprej). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Predal višine **50 mm z nosilnostjo 75 kg**. Predal višine **od 75 mm z nosilnostjo 200 kg**.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju. Uporabijo se lahko samo vtične pregradne ploščice GridLine v širinah 2G, 4G, 6G, 8G, 10G ali 12G.

Tehnični opis

Višina	1000 mm
Uporabna globina predalov v G	24
Število vrat	0

Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Število predalov	10
Globina	700 mm
Uporabna višina za predale	900 mm
Uporabna globina predalov	600 mm
Širina	1250 mm
Uporabna širina predalov	1150 mm
Uporabna širina predalov v G	46
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Uporabna višina	900 mm
Masa	256 kg
Uporabna površina predalov v G	46×24
Število izvlečljivih polic	0
Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino	ne
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	200 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek

Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	46x24G
Vrsta izdelka	Omara za orodje

Pribor

Predal.200 kg Predal s prednjo višino 125 mm	931455 125
Predal.200 kg Predal s prednjo višino 200 mm	931455 200
Predal.200 kg Predal s prednjo višino 150 mm	931455 150
Predal.200 kg Predal s prednjo višino 250 mm	931455 250
Predal.200 kg Predal s prednjo višino 100 mm	931455 100
Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Predal.200 kg Predal s prednjo višino 75 mm	931455 75
Predal.200 kg Predal s prednjo višino 300 mm	931455 300
Ohišje omare za orodje za predale Višina 1000 mm	931435 1000