

Garant GRIDLINE

Omara za orodje, kompletno s 7 predali 200 kg, 46×24G, Višina mm/število predalov: 1000/7**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931415 1000/7
GTIN	4062406065768
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Kompletno opremljena omara za orodje 50×28G, s predali 46×24G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki v rastru 50 mm oz. 2G (od prednje višine predala 75 mm naprej). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Predal višine **50 mm z nosilnostjo 75 kg**. Predal višine **od 75 mm z nosilnostjo 200 kg**.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju. Uporabijo se lahko samo vtične pregradne ploščice GridLine v širinah 2G, 4G, 6G, 8G, 10G ali 12G.

Tehnični opis

Uporabna višina za predale	900 mm
Uporabna višina	900 mm
Uporabna širina predalov	1150 mm

Globina	700 mm
Število vrat	0
Število predalov	7
Širina	1250 mm
Masa	212 kg
Uporabna širina predalov v G	46
Uporabna globina predalov	600 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	150 mm
Sprednja višina predala	150 mm
Sprednja višina predala	250 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna globina predalov v G	24
Višina	1000 mm
Uporabna površina predalov v G	46×24
Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino	ne
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	200 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	46×24G

Vrsta izdelka

Omara za orodje

Pribor

Predal.200 kg Predal s prednjo višino 75 mm	931455 75
Predal.200 kg Predal s prednjo višino 150 mm	931455 150
Predal.200 kg Predal s prednjo višino 300 mm	931455 300
Predal.200 kg Predal s prednjo višino 200 mm	931455 200
Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Predal.200 kg Predal s prednjo višino 250 mm	931455 250
Predal.200 kg Predal s prednjo višino 125 mm	931455 125
Predal.200 kg Predal s prednjo višino 100 mm	931455 100
Ohišje omare za orodje za predale Višina 1000 mm	931435 1000