

bimos

Vrtljivi stol brez naslonjala, PU-pena. s talnimi drsniki in obročem za noge**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	965397
GTIN	4016849295633
Razred artikla	96B

Opis**Izvedba:**

5-krako podnožje iz umetne mase. Višina sedeža je nastavljiva z varnostno plinsko vzmetjo z obročnim prožilcem. Sedež iz robustne poliuretanske pene.

Podnožje Ø 680 mm, obroč za noge nastavljiv po višini.

Ø sedeža 350 mm.

Standard:**DIN 68877**

Nosilnost stola: 120 kg

Območje nastavljanja višine: 570 - 850 mm

Ø sedeža: 350 mm

Barva materiala sedeža: črna

Tehnični opis

Izvedba nastavljanja višine	Plinska vzmet
Barva materiala sedeža	črna
Izvedba podnožja	5-krako podnožje

Material sedežne površine	PU-pena
Ø sedeža	350 mm
Standard	DIN 68877
Material talnega križa	Umetna masa
Nosilnost	120 kg
Izvedba talnega križa	Drsnik s talnim obročem
Ø talnega križa	680 mm
Način nastavljanja višine	Obročni sprožilec
Serija	Base-Tec
Izvedba	Visoka višina sedeža
Nosilnost stola	120 kg
Območje nastavljanja višine	570 - 850 mm
Vrsta izdelka	Delavniški stol brez naslonjala

Pribor

Talni drsniki (1 garnitura = 5 kosov)	963188
---------------------------------------	--------