

Garant**Držalo za notranje struženje HM, levi, Ø držala/velikost ploščice: 25/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260319 25/11
GTIN	4062406065973
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Celotna dolžina L	250 mm
ISO-oznaka držala	E25S SDUCR/L11
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Velikost ploščice	11 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	32 mm
Višina vpenjanja L_2	24 mm
Srednji premik L_3	16 mm
Prevesna dolžina L_1	200 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Ø držala D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500