

Garant GRIDLINE

Ohišje omare za orodje za predale, 46×24G, Višina: 1500mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931435 1500
GTIN	4062406066147
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Ohišje omare za orodje v 50×28G, primerno za predale 46×24G. Izvrtine za predalna vodila v rastru 25 mm. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

Primerno za:

Predali art. 931453, 931454, 931455, 931456.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

Napotek:

Pri opremljanju ohišja omare za orodje s predali je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja omare.

Tehnični opis

Globina	700 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Število vrat	0
Širina	1250 mm
Uporabna višina za predale	1400 mm
Višina	1500 mm

Uporabna višina	1400 mm
Masa	76 kg
Širina v G	50
Globina v G	28
Izvedba	za individualno opremljanje
Maksimalna nosilnost	4000 kg
Število predalov	0
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1,2 mm
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	46×24G
Vrsta izdelka	Ohišje omare za orodje

Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
---------------------------------------	-------------