

**Montažni voziček za predale, 46×24G, Višina mm/število predalov: 860/0****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931427 860/0
GTIN	4062406065805
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

Za opremljanje s predali 46×24G.

Montažni voziček v 50×28G s po 2 kroglično uležajenima kolesoma, 2 fiksna in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, s poliuretansko tekalno površino, kolesi za zavijanje z zavoro. S 4-stranskim povišanim robom, podlogo iz žlebaste gume in dvokomponentnimi ročaji za potiskanje Haptoprene®. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje več predalov naenkrat. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Opremljanje s predali dopustno le z art. 931454 ali art. 931456 (z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov).

Debelina materiala: 1,2 mm

Izvek predala: Zapora proti izvlečenju

Nastavljanje višine v rastru: 25 mm

Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Višina: 885 mm

Širina: 1250 mm

Globina: 700 mm

Uporabna višina: 600 mm

Višina ohišja predalnega bloka: 700 mm  
Maksimalna nosilnost: 600 kg

## Tehnični opis

Globina	700 mm
Uporabna višina	600 mm
Ø koles	125 mm
Masa	81 kg
Višina	885 mm
Maksimalna nosilnost	400 kg
Višina ohišja predalnega bloka	700 mm
Širina	1250 mm
Debelina materiala	1,2 mm
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	46×24G

## Pribor

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 200 kg Predal s prednjo višino 150 mm	931456 150
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 200 kg Predal s prednjo višino 125 mm	931456 125
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 200 kg Predal s prednjo višino 100 mm	931456 100
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 200 kg Predal s prednjo višino 300 mm	931456 300

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 200 kg Predal s prednjo višino 75 mm	931456 75
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 75 kg Predal s prednjo višino 75 mm	931454 75
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 200 kg Predal s prednjo višino 250 mm	931456 250
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 200 kg Predal s prednjo višino 200 mm	931456 200
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 75 kg Predal s prednjo višino 100 mm	931454 100
Podloga za predale Mere v G 46X24	951830 46X24
Garnitura neдрsečih delovnih podlog za predale 5-delna Dimenzije v G 46X24	951885 46X24
Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 46X24	951910 46X24