

Garant GRIDLINE

Ohišje omare za orodje za predale, 46×24G, Višina: 1250mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 931435 1250 |
| GTIN | 4062406066130 |
| Razred artikla | 9GK |

Opis**Izvedba:**

Ohišje omare za orodje v 50×28G, primerno za predale 46×24G. Izvrtine za predalna vodila v rastru 25 mm. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

Primerno za:

Predali art. 931453, 931454, 931455, 931456.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

Napotek:

Pri opremljanju ohišja omare za orodje s predali je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja omare.

Tehnični opis

| | |
|--|---------|
| Višina | 1250 mm |
| Širina | 1250 mm |
| Globina | 700 mm |
| Število vrat | 0 |
| Uporabna višina | 1150 mm |
| Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | da |

| | |
|--|---|
| Uporabna višina za predale | 1150 mm |
| Masa | 67 kg |
| Širina v G | 50 |
| Globina v G | 28 |
| Izvedba | za individualno opremljanje |
| Maksimalna nosilnost | 4000 kg |
| Število predalov | 0 |
| Število izvlečljivih polic | 0 |
| Debelina materiala | 1,2 mm |
| Izvek predala | Zapora proti izvlečenju |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 mm |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 46×24G |
| Vrsta izdelka | Ohišje omare za orodje |

Pribor

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Puša ključavnice za GridLine Tip HU21 | 914227 HU21 |
|---------------------------------------|-------------|