

Garant GRIDLINE

Ohišje omare za orodje za predale, 46×24G, Višina: 1000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931435 1000
GTIN	4062406066123
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Ohišje omare za orodje v 50×28G, primerno za predale 46×24G. Izvrtine za predalna vodila v rastru 25 mm. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

Primerno za:

Predali art. 931453, 931454, 931455, 931456.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

Napotek:

Pri opremljanju ohišja omare za orodje s predali je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja omare.

Tehnični opis

Masa	59 kg
Uporabna višina za predale	900 mm
Višina	1000 mm
Število vrat	0
Uporabna višina	900 mm
Širina	1250 mm

Globina	700 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Globina v G	28
Širina v G	50
Izvedba	za individualno opremljanje
Maksimalna nosilnost	4000 kg
Število izvlečljivih polic	0
Število predalov	0
Debelina materiala	1,2 mm
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	46×24G
Vrsta izdelka	Ohišje omare za orodje

Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
---------------------------------------	-------------