

Garant GRIDLINE

Omara za orodje, kompletno s 7 predali 200 kg, 56×24G, Višina mm/število predalov: 1000/8**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931505 1000/8
GTIN	4062406066192
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Kompletno opremljena omara za orodje 60×28G, s predali 56×24G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki v rastru 50 mm oz. 2G (od prednje višine predala 75 mm naprej). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju. Uporabijo se lahko samo vtične pregradne ploščice GridLine v širinah 2G, 4G, 6G, 8G, 10G ali 12G.

Tehnični opis

Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Masa	259 kg
Uporabna globina predalov v G	24
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	75 mm

Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	125 mm
Sprednja višina predala	125 mm
Sprednja višina predala	200 mm
Uporabna višina	900 mm
Uporabna širina predalov v G	56
Globina	700 mm
Uporabna globina predalov	600 mm
Širina	1500 mm
Višina	1000 mm
Število vrat	0
Uporabna površina predalov v G	56×24
Uporabna širina predalov	1400 mm
Število predalov	8
Uporabna višina za predale	900 mm
Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino	ne
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	200 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	56×24G
Vrsta izdelka	Omara za orodje

Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Predal,200 kg Predal s prednjo višino 100 mm	931555 100
Predal,200 kg Predal s prednjo višino 250 mm	931555 250
Predal,200 kg Predal s prednjo višino 75 mm	931555 75
Predal,200 kg Predal s prednjo višino 300 mm	931555 300
Predal,200 kg Predal s prednjo višino 150 mm	931555 150
Predal,200 kg Predal s prednjo višino 200 mm	931555 200
Predal,200 kg Predal s prednjo višino 125 mm	931555 125
Ohišje omare za orodje za predale Višina 1000 mm	931535 1000